



Meelopende draaibankcenter, precisie-uitvoering Punthoek 60° / 30°, Morseconus: 4



Bestelgegevens

Bestelnummer	320900 4
GTIN	2050001716897
Artikelklasse	34D

Omschrijving

Uitvoering:

- **Extreem slanke behuizing en hoge rondlooptrouwbaarheid.**
- **Door precisienaald- en -axiaallager wordt een maximale afwijking van 0,003 mm bij een zeer kleine huis-Ø bereikt.**
- **Conus en afgeschuinde onderdelen zijn van gehard lagerstaal (61 – 63 Rockwell).**

Omschrijving:

Centreerpunten dienen vooral bij draaibanken ter ondersteuning van lange en slanke werkstukken, omdat bij deze werkstukken anders het risico op doorbuiging of omslag bestaat door de aanwezige krachten.

De centreerpunt wordt met een morseconus bevestigd. Het werkstuk wordt in de spanhouder gespannen en met een centreerboor in een verzinking aangebracht. Na het omspannen wordt de centreerpunt ingebracht.

Toepassing:

Voor draai- en slijpwerkzaamheden, **waarbij een kleine kop-Ø en hoge nauwkeurigheid vereist is.**

Behuizings-Ø D: 45 mm

Nuttige lengte B: 65 mm

Grootste punt-Ø 60° A: 14 mm

Grootste punt-Ø 30° A: 40 mm

Maximale rondlooffout: 0,003 mm

Voor werkstukgewicht: 560 kg

Technische beschrijving

Maximale rondlooffout	0,003 mm
-----------------------	----------

Voor werkstukgewicht	560 kg
Behuizings-Ø D	45 mm
Nuttige lengte B	65 mm
Morseconus	MK4
Grootste punt-Ø 60° A	14 mm
Grootste punt-Ø 30° A	40 mm
Producttype	Centreerpunt