


**CC.T 09T304, Soort: PDL025****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260097 PDL025
GTIN	4960664757510
Artikelklasse	25E

**Omschrijving**

CC.T 09T304 PDL025 Soort: PDL025  
Spaanbreker: MFP-SK  
Tolerantie: G  
Snijdiepte  $a_p$ : 0,5 - 1 mm  
Voeding  $f$ : 0,03 - 0,15 mm/omw,  
Snijnsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 100 - 300 m/min

**Technische beschrijving**

Spaanbreker	MFP-SK
Hoekradius	0,4 mm
Snijdiepte $a_p$	0,5 - 1 mm
Voeding $f$	0,03 - 0,15 mm/omw,
Soort	PDL025
Hoofdtoepassing	N
Snedecndities	licht onderbroken

Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	100 - 300 m/min
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	CCGT 09T304
Aantal wisselingen/snij kanten	2
Tolerantie	G
Producttype	Wisselplaat voor het draaien