

**Lichte meelopende draaibankcenter, Morseconus: 5****Bestelgegevens**

Bestelnummer	320675 5
GTIN	5907412202730
Artikelklasse	36C

Omschrijving**Uitvoering:**

- **Punthoek 60°.**
- **Lichte uitvoering, onderhoudsvrij.**

Omschrijving:

Centreerpunten dienen vooral bij draaibanken ter ondersteuning van lange en slanke werkstukken, omdat bij deze werkstukken anders het risico op doorbuiging of omslag bestaat door de aanwezige krachten.

De centreerpunt wordt met een morseconus bevestigd. Het werkstuk wordt in de spanhouder gespannen en met een centreerboor in een verzinking aangebracht. Na het omspannen wordt de centreerpunt ingebracht.

Toepassing:

Voor draaibanken voor ruwen en fijndraaien.

Behuizings-Ø D: 90 mm

Totale lengte L: 257,5 mm

Nuttige lengte B: 128 mm

Grootste punt-Ø 60° A: 40 mm

Maximale rondloopfout: 0,005 mm

Puntlengte C: 49,5 mm

Technische beschrijving

Morseconus	MK5
Maximale rondloopfout	0,005 mm
Behuizings-Ø D	90 mm

Maximaal toerental	3000 min ⁻¹
Voor werkstukgewicht	2000 kg
Nuttige lengte B	128 mm
Puntlengte C	49,5 mm
Grootste punt-Ø 60° A	40 mm
Totale lengte L	257,5 mm
Producttype	Centreerpunt