



## Vaste centerpunt met hardmetalen inzetstuk, Morseconus: 4



### Bestelgegevens

Bestelnummer	323600 4
GTIN	4045197296696
Artikelklasse	32L

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Tophoek 60°, oppervlakken geslepen.

Volle centers met diep verzonken **hardmetalen punt**.

De HM-uitgeruste centerpunten zijn van een markeringsgroef voorzien, die de maximale naslijping van de punt aangeeft.

#### Omschrijving:

Centreerpunten dienen vooral bij draaibanken ter ondersteuning van lange en slanke werkstukken, omdat bij deze werkstukken anders het risico op doorbuiging of omslag bestaat door de aanwezige krachten.

De centreerpunt wordt met een morseconus bevestigd. Het werkstuk wordt in de spanhouder gespannen en met een centreerboor in een verzinking aangebracht. Na het omspannen wordt de centreerpunt ingebracht.

#### Norm:

##### DIN 806

Buiten-Ø D: 31,6 mm

Totale lengte L: 160 mm

Hardmetaal-Ø H: 14 mm

Vlakkengte L<sub>1</sub>: 50 mm

Vlak-puntafstand b: 5 mm

### Technische beschrijving

Buiten-Ø D	31,6 mm
Hardmetaal-Ø H	14 mm
Vlak-puntafstand b	5 mm

Vlaklengte L <sub>1</sub>	50 mm
Morseconus	4
Totale lengte L	160 mm
Producttype	Centreerpunt