

**DC.T 11T302, Soort: PDL025****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260385 PDL025
GTIN	
Artikelklasse	25E

Technische beschrijving

Spaanbreker	MFP-SK
Snedecoördinaten	licht onderbroken
Snijdiepte a_p	0,5 - 2,5 mm
Hoofdtoepassing	N
Voeding f	0,03 - 0,15 mm/omw,
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	100 - 300 m/min
Soort	PDL025
Hoekradius	0,2 mm
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	DCGT 11T302
Aantal wisselingen/snijanten	2

Tolerantie	G
Producttype	Wisselplaat voor het draaien