

Garant**CNMG 09T308, Soort: HB7120-1**

Bestelgegevens

Bestelnummer	250152 HB7120-1
GTIN	4045197819604
Artikelklasse	21G

Omschrijving

CNMG 09T308 HB7120-1 Soort: HB7120-1
Spaanbreker: VM
Tolerantie: M
Snijdiepte a_p : 0,5 - 4 mm
Voeding f : 0,1 - 0,4 mm/omw,
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 80 - 260 m/min

Technische beschrijving

Soort	HB7120-1
Snedeccondities	continu
Snijdiepte a_p	0,5 - 4 mm
Hoofdtoepassing	M
Hoekradius	0,8 mm
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	80 - 260 m/min

Spaanbreker	VM
Voeding f	0,1 - 0,4 mm/omw,
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	CNMG 09T308
Aantal wisselingen/snijanten	4
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien