

**DCMX 070204 Wiper, Soort: PV720****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260383 PV720
GTIN	4960664753741
Artikelklasse	25E

Technische beschrijving

Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	60 - 270 m/min
Voeding f	0,05 - 0,25 mm/omw,
Snijdiepte a_p	0,5 - 1,5 mm
Hoofdtoepassing	P
Spaanbreker	WP
Snedeccondities	continu
Soort	PV720
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	CERMET
ISO-code wisselplaat	DCMX 070204
Aantal wisselingen/snij kanten	2
Tolerantie	M

Producttype

Wisselplaat voor het draaien