

Garant
CNMG 09T304, Soort: HB7120-1


Bestelgegevens

Bestelnummer	250050 HB7120-1
GTIN	4045197819550
Artikelklasse	21G

Omschrijving

CNMG 09T304 HB7120-1 Soort: HB7120-1
 Spaanbreker: VS
 Snijdiepte a_p : 0,3 - 2,5 mm
 Voeding f : 0,15 - 0,5 mm/omw,
 Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 90 - 290 m/min

Technische beschrijving

Snedeccondities	continu
Soort	HB7120-1
Hoofdtoepassing	M
Voeding f	0,15 - 0,5 mm/omw,
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	90 - 290 m/min
Spaanbreker	VS
Hoekradius	0,4 mm

Snijdiepte a_p	0,3 - 2,5 mm
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	CNMG 09T304
Aantal wisselingen/snijkanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het draaien