

Garant**CNMG 120408, Soort: HB7120-1**

Bestelgegevens

Bestelnummer	250158 HB7120-1
GTIN	4045197819628
Artikelklasse	21G

Technische beschrijving

Hoofdtoepassing	M
Snedeccondities	continu
Hoekradius	0,8 mm
Snijdiepte a_p	0,5 - 4 mm
Spaanbreker	VM
Voeding f	0,1 - 0,4 mm/omw,
Soort	HB7120-1
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	80 - 260 m/min
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	CNMG 120408

Aantal wisselingen/snijanten	4
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien