

Garant**CNMG 120408, Soort: HB7120-1**

Bestelgegevens

Bestelnummer	250060 HB7120-1
GTIN	4045197819581
Artikelklasse	21G

Omschrijving

CNMG 120408 HB7120-1 Soort: HB7120-1
Spaanbreker: VS
Snijdiepte a_p : 0,3 - 2,5 mm
Voeding f : 0,15 - 0,5 mm/omw,
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing: 90 - 290 m/min

Technische beschrijving

Voeding f	0,15 - 0,5 mm/omw,
Spaanbreker	VS
Hoofdtoepassing	M
Soort	HB7120-1
Hoekradius	0,8 mm
Snedeccondities	continu
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	90 - 290 m/min

Snijdiepte a_p	0,3 - 2,5 mm
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	CNMG 120408
Aantal wisselingen/snijkanen	4
Producttype	Wisselplaat voor het draaien