

**Garant****SNMG 120404, Soort: HB7120-1**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	251142 HB7120-1
GTIN	4045197819925
Artikelklasse	21G

## Omschrijving

SNMG 120404 HB7120-1 Hoekradius: 0,4 mm  
Soort: HB7120-1  
Spaanbreker: VS  
Snijdiepte  $a_p$ : 0,3 - 2 mm  
Voeding  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/omw,  
Snijnsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 90 - 290 m/min

## Technische beschrijving

Spaanbreker	VS
Soort	HB7120-1
Hoofdtoepassing	M
Voeding $f$	0,1 - 0,4 mm/omw,
Snedecndities	continu
Snijdiepte $a_p$	0,3 - 2 mm
Hoekradius	0,4 mm

Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	90 - 290 m/min
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	SNMG 120404
Aantal wisselingen/snij kanten	8
Producttype	Wisselplaat voor het draaien