

Garant**DNMG 150612, Soort: HB7120-1**

Bestelgegevens

Bestelnummer	250864 HB7120-1
GTIN	4045197819833
Artikelklasse	21G

Omschrijving

DNMG 150612 HB7120-1 Soort: HB7120-1
Spaanbreker: VG
Snijdiepte a_p : 1,5 - 6 mm
Voeding f : 0,25 - 0,6 mm/omw,
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 70 - 240 m/min

Technische beschrijving

Voeding f	0,25 - 0,6 mm/omw,
Spaanbreker	VG
Soort	HB7120-1
Snijdiepte a_p	1,5 - 6 mm
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing	70 - 240 m/min
Snedeccondities	continu
Hoekradius	1,2 mm

Hoofdtoepassing	M
Fijn/ruw-indeling	Vorbewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	DNMG 150612
Aantal wisselingen/snijkanen	4
Producttype	Wisselplaat voor het draaien