


Garant**KNUX 160410R, Soort: HB7120-1****Bestelgegevens**

Bestelnummer	251036 HB7120-1
GTIN	4045197819864
Artikelklasse	21G

Omschrijving

KNUX 160410R HB7120-1 Soort: HB7120-1
Spaanbreker: VM
Spaangeleidingsgroef: 2,2 mm
Snijdiepte a_p : 0,5 - 5 mm
Voeding f : 0,2 - 0,5 mm/omw,
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 80 - 260 m/min

Technische beschrijving

Snedecndities	continu
Voeding f	0,2 - 0,5 mm/omw,
Spaanbreker	VM
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing	80 - 260 m/min
Hoekradius	1 mm
Hoofdtoepassing	M
Snijdiepte a_p	0,5 - 5 mm
Spaangeleidingsgroef	2,2 mm
Soort	HB7120-1
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken

Snijmateriaal	HM
Aantal wisselingen/snijanten	2
ISO-code wisselplaat	KNUX 160410R
Producttype	Wisselplaat voor het draaien