


Garant**KNUX 160410L, Soort: HB7120-1**

Bestelgegevens

Bestelnummer	251038 HB7120-1
GTIN	4045197819871
Artikelklasse	21G

Omschrijving

KNUX 160410L HB7120-1 Soort: HB7120-1
Spaanbreker: VM
Spaangeleidingsgroef: 2,2 mm
Snijdiepte a_p : 0,5 - 5 mm
Voeding f : 0,2 - 0,5 mm/omw,
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 80 - 260 m/min

Technische beschrijving

Hoofdtoepassing	M
Snedecndities	continu
Hoekradius	1 mm
Spaangeleidingsgroef	2,2 mm
Voeding f	0,2 - 0,5 mm/omw,
Snijdiepte a_p	0,5 - 5 mm
Soort	HB7120-1
Spaanbreker	VM
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing	80 - 260 m/min
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken

Snijmateriaal	HM
Aantal wisselingen/snijanten	2
ISO-code wisselplaat	KNUX 160410L
Producttype	Wisselplaat voor het draaien