

**Garant****DNMG 110408, Soort: HB7120-1**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	250754 HB7120-1
GTIN	4045197819789
Artikelklasse	21G

## Omschrijving

DNMG 110408 HB7120-1 Soort: HB7120-1  
Spaanbreker: VM  
Tolerantie: M  
Snijdiepte  $a_p$ : 0,5 - 5 mm  
Voeding  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/omw,  
Snijnsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 80 - 260 m/min

## Technische beschrijving

Snedeccondities	continu
Hoekradius	0,8 mm
Hoofdtoepassing	M
Snijdiepte $a_p$	0,5 - 5 mm
Soort	HB7120-1
Voeding $f$	0,2 - 0,5 mm/omw,

Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	80 - 260 m/min
Spaanbreker	VM
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	DNMG 110408
Aantal wisselingen/snij kanten	4
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien