


Garant**SNMM 150616, Soort: HB7120-1**

Bestelgegevens

| | |
|---------------|-----------------|
| Bestelnummer | 251390 HB7120-1 |
| GTIN | 4045197820020 |
| Artikelklasse | 21G |

Omschrijving

SNMM 150616 HB7120-1 Hoekradius: 1,6 mm
Soort: HB7120-1
Spaanbreker: VR
Snijdiepte a_p : 2 - 12 mm
Voeding f : 0,4 - 1,2 mm/omw,
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 60 - 210 m/min

Technische beschrijving

| | |
|------------------------------------|-------------------|
| Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing | 60 - 210 m/min |
| Snijdiepte a_p | 2 - 12 mm |
| Voeding f | 0,4 - 1,2 mm/omw, |
| Spaanbreker | VR |
| Soort | HB7120-1 |
| Snedecondities | continu |

| | |
|------------------------------|------------------------------|
| Hoekradius | 1,6 mm |
| Hoofdtoepassing | M |
| Fijn/ruw-indeling | Vorbewerken |
| Snijmateriaal | HM |
| ISO-code wisselplaat | SNMM 150616 |
| Aantal wisselingen/snijanten | 8 |
| Producttype | Wisselplaat voor het draaien |