

Garant**VNMG 160404, Soort: HB7120-1**

Bestelgegevens

Bestelnummer	251732 HB7120-1
GTIN	4045197820075
Artikelklasse	21G

Technische beschrijving

Spaanbreker	VS
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	90 - 290 m/min
Soort	HB7120-1
Hoekradius	0,4 mm
Hoofdtoepassing	M
Snedeccondities	continu
Voeding f	0,05 - 0,4 mm/omw,
Snijdiepte a_p	0,3 - 2 mm
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	VNMG 160404

Aantal wisselingen/snijanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het draaien