


Garant**KNUX 160405L, Soort: HB7140-1**

Bestelgegevens

Bestelnummer	251032 HB7140-1
GTIN	4045197820549
Artikelklasse	21G

Omschrijving

KNUX 160405L HB7140-1 Soort: HB7140-1

Spaanbreker: VM

Spaangeleidingsgroef: 2,2 mm

Snijdiepte a_p : 0,5 - 5 mmVoeding f : 0,2 - 0,5 mm/omw,Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 60 - 230 m/min

Technische beschrijving

Hoofdtoepassing	M
Soort	HB7140-1
Snijdiepte a_p	0,5 - 5 mm
Hoekradius	0,5 mm
Spaanbreker	VM
Spaangeleidingsgroef	2,2 mm
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing	60 - 230 m/min
Voeding f	0,2 - 0,5 mm/omw,
Snedecondities	licht onderbroken
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken

Snijmateriaal	HM
Aantal wisselingen/snijanten	2
ISO-code wisselplaat	KNUX 160405L
Producttype	Wisselplaat voor het draaien