

Garant
TNMG 160404, Soort: HB7140-1


Bestelgegevens

Bestelnummer	251432 HB7140-1
GTIN	4045197820723
Artikelklasse	21G

Omschrijving

TNMG 160404 HB7140-1 Soort: HB7140-1
 Spaanbreker: VS
 Snijdiepte a_p : 0,3 - 2 mm
 Voeding f : 0,1 - 0,4 mm/omw,
 Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 70 - 260 m/min

Technische beschrijving

Hoofdtoepassing	M
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing	70 - 260 m/min
Soort	HB7140-1
Hoekradius	0,4 mm
Voeding f	0,1 - 0,4 mm/omw,
Spaanbreker	VS
Snijdiepte a_p	0,3 - 2 mm
Snedecndities	licht onderbroken

Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	TNMG 160404
Aantal wisselingen/snijanten	6
Producttype	Wisselplaat voor het draaien