

Garant**VNMG 160408, Soort: HB7120-1**

Bestelgegevens

Bestelnummer	251734 HB7120-1
GTIN	4045197820082
Artikelklasse	21G

Omschrijving

VNMG 160408 HB7120-1 Soort: HB7120-1
Spaanbreker: VS
Snijdiepte a_p : 0,3 - 2 mm
Voeding f : 0,05 - 0,4 mm/omw,
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing: 90 - 290 m/min

Technische beschrijving

Hoofdtoepassing	M
Snedeccondities	continu
Snijdiepte a_p	0,3 - 2 mm
Hoekradius	0,8 mm
Voeding f	0,05 - 0,4 mm/omw,
Spaanbreker	VS
Soort	HB7120-1

Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	90 - 290 m/min
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	VNMG 160408
Aantal wisselingen/snij kanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het draaien