

Garant**DNMG 110408, Soort: HB7140-1**

Bestelgegevens

| | |
|---------------|-----------------|
| Bestelnummer | 250754 HB7140-1 |
| GTIN | 4045197820495 |
| Artikelklasse | 21G |

Omschrijving

DN.G 110408 HB7140-1 Soort: HB7140-1
Spaanbreker: VM
Tolerantie: M
Snijdiepte a_p : 0,5 - 5 mm
Voeding f : 0,2 - 0,5 mm/omw,
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 60 - 230 m/min

Technische beschrijving

| | |
|------------------------------------|-------------------|
| Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing | 60 - 230 m/min |
| Snedecndities | licht onderbroken |
| Spaanbreker | VM |
| Snijdiepte a_p | 0,5 - 5 mm |
| Hoofdtoepassing | M |
| Soort | HB7140-1 |

| | |
|------------------------------|------------------------------|
| Hoekradius | 0,8 mm |
| Voeding f | 0,2 - 0,5 mm/omw, |
| Fijn/ruw-indeling | Voor-/nabewerken |
| Snijmateriaal | HM |
| ISO-code wisselplaat | DNMG 110408 |
| Aantal wisselingen/snijanten | 4 |
| Tolerantie | M |
| Producttype | Wisselplaat voor het draaien |