

Garant**WNMG 080408, Soort: HB7120-1**

Bestelgegevens

Bestelnummer	251964 HB7120-1
GTIN	4045197820143
Artikelklasse	21G

Omschrijving

WNMG 080408 HB7120-1 Soort: HB7120-1
Spaanbreker: VS
Snijdiepte a_p : 0,3 - 2 mm
Voeding f : 0,1 - 0,4 mm/omw,
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 90 - 290 m/min

Technische beschrijving

Snedeccondities	continu
Soort	HB7120-1
Spaanbreker	VS
Voeding f	0,1 - 0,4 mm/omw,
Snijdiepte a_p	0,3 - 2 mm
Hoekradius	0,8 mm
Hoofdtoepassing	M

Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	90 - 290 m/min
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	WNMG 080408
Aantal wisselingen/snij kanten	6
Producttype	Wisselplaat voor het draaien