

**Garant****Stiftrees Z7 – middel, kruisvertand, HM, Type: C1225****Bestelgegevens**

Bestelnummer	540350 C1225
GTIN	4045197521996
Artikelklasse	51D

**Omschrijving****Uitvoering:**

**GARANT**-stiftreesen worden vervaardigd van hoogwaardige hardmetaalsoorten met een grote taaiheid en een optimale snijkantstabiliteit; ze worden uitsluitend op de modernste CNC-machines geproduceerd. Als de diameter van de kop groter is dan de diameter van de schacht, is de schacht van staal, anders is de schacht eveneens van hardmetaal.

**Schachtlengthe 200 mm** (pas te maken).

Schacht-Ø 6 mm. **Vorm C cilindrisch met ronde top (WRC)**.

**Toepassing:**

Zowel in handmatige toepassingen als bij het werk met industrierobots geschikt voor praktisch alle materialen. Voor afbramen, afschuinen, trimmen en bewerken van lasnaden en oppervlakken.

Machine pas inschakelen wanneer de stiftrees in het werkstuk is gestoken.

Schacht-Ø: 6 mm

Vormbeschrijving: Cilindrisch met ronde top (WRC)

Kop-Ø: 12 mm

Koplengte: 25 mm

Totale lengte: 225 mm

Schacht-Ø: 6 mm

**Technische beschrijving**

Vertandingstype	kruisvertand
Vorm	Cilindrisch rond
Vormbeschrijving	Cilindrisch met ronde top (WRC)
Vertandingsfijnheidsgraad	middel

Totale lengte	225 mm
Kop-Ø	12 mm
Vertanding afkorting	Z7
Schacht-Ø	6 mm
Koplengte	25 mm
Snijmateriaal	HM
Producttype	Stiftrees

### Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
RVS	beperkt geschikt		
Ti	beperkt geschikt		
GG(G)	geschikt		
Uni	geschikt		