

Garant**CNMG 120412, Soort: HB7140-1**

Bestelgegevens

Bestelnummer	250324 HB7140-1
GTIN	4045197820365
Artikelklasse	21G

Omschrijving

CNMG 120412 HB7140-1 Soort: HB7140-1
Spaanbreker: VG
Snijdiepte a_p : 1,5 - 6 mm
Voeding f : 0,25 - 0,6 mm/omw,
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing: 50 - 210 m/min

Technische beschrijving

Voeding f	0,25 - 0,6 mm/omw,
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	50 - 210 m/min
Snijdiepte a_p	1,5 - 6 mm
Soort	HB7140-1
Hoofdtoepassing	M
Hoekradius	1,2 mm
Spaanbreker	VG

Snedeccondities	licht onderbroken
Fijn/ruw-indeling	Vorbewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	CNMG 120412
Aantal wisselingen/snijkanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het draaien