

Garant**TNMG 160404, Soort: HB7120-1**

Bestelgegevens

Bestelnummer	251542 HB7120-1
GTIN	4045197820051
Artikelklasse	21G

Technische beschrijving

Soort	HB7120-1
Snijdiepte a_p	0,5 - 5 mm
Snedecndities	continu
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	80 - 260 m/min
Hoofdtoepassing	M
Hoekradius	0,4 mm
Voeding f	0,2 - 0,5 mm/omw,
Spaanbreker	VM
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	TNMG 160404
Aantal wisselingen/snijanten	6

Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien