

Garant**WNMG 060404, Soort: HB7120-1**

Bestelgegevens

Bestelnummer	252062 HB7120-1
GTIN	4045197820150
Artikelklasse	21G

Technische beschrijving

Snedeccondities	continu
Soort	HB7120-1
Snijdiepte a_p	0,5 - 4 mm
Hoekradius	0,4 mm
Voeding f	0,1 - 0,5 mm/omw,
Hoofdtoepassing	M
Spaanbreker	VM
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	80 - 260 m/min
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	WNMG 060404

Aantal wisselingen/snijanten	6
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien