

Garant**DNMG 150612, Soort: HB7140-1**

Bestelgegevens

Bestelnummer	250764 HB7140-1
GTIN	4045197820525
Artikelklasse	21G

Omschrijving

DNMG 150612 HB7140-1 Soort: HB7140-1
Spaanbreker: VM
Tolerantie: M
Snijdiepte a_p : 0,5 - 5 mm
Voeding f : 0,2 - 0,5 mm/omw,
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 60 - 230 m/min

Technische beschrijving

Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing	60 - 230 m/min
Hoekradius	1,2 mm
Voeding f	0,2 - 0,5 mm/omw,
Snijdiepte a_p	0,5 - 5 mm
Hoofdtoepassing	M
Snedecndities	licht onderbroken

Soort	HB7140-1
Spaanbreker	VM
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	DNMG 150612
Aantal wisselingen/snijanten	4
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien