

**Garant****Centreerboor HSS-E R met vlak, TiAlN, Nominale-Ø DC k12: 2mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	111455 2
GTIN	4045197853950
Artikelklasse	11A

**Omschrijving****Uitvoering:**

Uit massief materiaal geslepen en achtergeslepen, spiraalgegroeefd.  
Kenmerken van de radius-centreerboor vorm R: zie nr. 111350.

**Technische beschrijving**

Aantal snijkanten Z	2
Totale lengte L	40 mm
Voeding f in staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,02 mm/omw,
Voor werkstuk-Ø	15 – 20 mm
Nominale Ø D <sub>c</sub>	2 mm
Schachttolerantie	h7
s – 0,1	4,2 mm
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	5 mm
Coating	TiAlN
Snijmateriaal	HSS E
Norm	DIN 333
Type	R
Tolerantie nominale Ø	k12
Verzinkhoek met radius	60 graden

Snijrichting	rechts
Schacht	Cilinderschacht met h7
Inwendige koeling	nee
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Centreerboor

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	$V_c$	ISO-code
Alu kunststoffen	geschikt	70 m/min	N
Aluminium (kortspanend)	geschikt	45 m/min	N
Aluminium > 10% Si	beperkt geschikt	40 m/min	N
Staal < 500 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	40 m/min	P
Staal < 750 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	30 m/min	P
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	25 m/min	P
Staal < 1100 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	10 m/min	P
Staal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	8 m/min	P
RVS < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	12 m/min	M
RVS > 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	8 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	5 m/min	S
GG(G)	geschikt	25 m/min	K
CuZn	geschikt	80 m/min	N
Olie	geschikt		
nat maximaal	geschikt		