

Garant**VNMG 160404, Soort: HB7140-1**

Bestelgegevens

Bestelnummer	251802 HB7140-1
GTIN	4045197820785
Artikelklasse	21G

Omschrijving

VN.G 160404 HB7140-1 Soort: HB7140-1
Spaanbreker: VM
Tolerantie: M
Snijdiepte a_p : 0,5 - 4 mm
Voeding f : 0,1 - 0,5 mm/omw,
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 60 - 230 m/min

Technische beschrijving

Hoekradius	0,4 mm
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	60 - 230 m/min
Voeding f	0,1 - 0,5 mm/omw,
Spaanbreker	VM
Hoofdtoepassing	M
Snijdiepte a_p	0,5 - 4 mm

Snedeccondities	licht onderbroken
Soort	HB7140-1
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	VNMG 160404
Aantal wisselingen/snijanten	4
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien