


Garant**WNMG 060408, Soort: HB7120-1**

Bestelgegevens

Bestelnummer	252064 HB7120-1
GTIN	4045197820167
Artikelklasse	21G

Omschrijving

WN.G 060408 HB7120-1 Soort: HB7120-1
Spaanbreker: VM
Tolerantie: M
Snijdiepte a_p : 0,5 - 4 mm
Voeding f : 0,1 - 0,5 mm/omw,
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 80 - 260 m/min

Technische beschrijving

Voeding f	0,1 - 0,5 mm/omw,
Spaanbreker	VM
Snijdiepte a_p	0,5 - 4 mm
Soort	HB7120-1
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing	80 - 260 m/min
Hoofdtoepassing	M

Hoekradius	0,8 mm
Snedeccondities	continu
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	WNMG 060408
Aantal wisselingen/snijanten	6
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien