


**Garant****SNMG 150616, Soort: HB7140-1**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	251332 HB7140-1
GTIN	4045197820693
Artikelklasse	21G

## Omschrijving

SNMG 150616 HB7140-1 Hoekradius: 1,6 mm  
Soort: HB7140-1  
Spaanbreker: VG  
Snijdiepte  $a_p$ : 1,5 - 9 mm  
Voeding  $f$ : 0,25 - 0,8 mm/omw,  
Snijsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 50 - 210 m/min

## Technische beschrijving

Spaanbreker	VG
Hoofdtoepassing	M
Hoekradius	1,6 mm
Snijsnelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	50 - 210 m/min
Soort	HB7140-1
Voeding $f$	0,25 - 0,8 mm/omw,

Snedeccondities	licht onderbroken
Snijdiepte $a_p$	1,5 - 9 mm
Fijn/ruw-indeling	Vorbewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	SNMG 150616
Aantal wisselingen/snijanten	8
Producttype	Wisselplaat voor het draaien