


**Garant****WNMG 080412, Soort: HB7120-1**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	252210 HB7120-1
GTIN	4045197820211
Artikelklasse	21G

## Omschrijving

WNMG 080412 HB7120-1 Soort: HB7120-1  
Spaanbreker: VG  
Snijdiepte  $a_p$ : 1,5 - 6 mm  
Voeding  $f$ : 0,25 - 0,6 mm/omw,  
Snijsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 70 - 240 m/min

## Technische beschrijving

Hoekradius	1,2 mm
Spaanbreker	VG
Soort	HB7120-1
Snijsnelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	70 - 240 m/min
Voeding $f$	0,25 - 0,6 mm/omw,
Snedecndities	continu
Hoofdtoepassing	M

Snijdiepte $a_p$	1,5 - 6 mm
Fijn/ruw-indeling	Vorbewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	WNMG 080412
Aantal wisselingen/snijanten	6
Producttype	Wisselplaat voor het draaien