

Garant
CNMM 120412, Soort: HB7140-1


Bestelgegevens

Bestelnummer	250453 HB7140-1
GTIN	4045197820402
Artikelklasse	21G

Omschrijving

CNMM 120412 HB7140-1 Soort: HB7140-1
 Spaanbreker: VR
 Snijdiepte a_p : 2 - 8 mm
 Voeding f : 0,2 - 0,8 mm/omw,
 Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing: 40 - 180 m/min

Technische beschrijving

Spaanbreker	VR
Soort	HB7140-1
Hoofdtoepassing	M
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	40 - 180 m/min
Voeding f	0,2 - 0,8 mm/omw,
Snijdiepte a_p	2 - 8 mm
Snededcondities	licht onderbroken

Hoekradius	1,2 mm
Fijn/ruw-indeling	Vorbewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	CNMM 120412
Aantal wisselingen/snijanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het draaien