

Garant**Stiftrees Z FINE – zeer fijn, HM, Type: C1225****Bestelgegevens**

Bestelnummer	540440 C1225
GTIN	4045197679888
Artikelklasse	51D

Omschrijving**Uitvoering:**

Schacht-Ø 6 mm.

GARANT-stiftrezen worden vervaardigd van hoogwaardige hardmetaalsoorten met een grote taaigheid en een optimale snijkantstabiliteit; ze worden uitsluitend op de modernste CNC-machines geproduceerd. Als de diameter van de kop groter is dan de diameter van de schacht, is de schacht van staal, anders is de schacht eveneens van hardmetaal. **Vorm cilindrisch met ronde top** (WRC).

Toepassing:

Zowel in handmatige toepassingen als bij het werk met industrierobots geschikt voor praktisch alle materialen. Voor afbramen, afschuinen, trimmen en bewerken van lasnaden en oppervlakken.

Technische beschrijving

Vertanding afkorting	Z FINE
Totale lengte	65 mm
Kop-Ø	12 mm
Vertandingsfijnheidsgraad	zeer fijn
Vorm	C1225
Vormbeschrijving	Cilindrisch rond
Schacht-Ø	6 mm
Koplengte	25 mm

Serie	Vertanding Z FINE
Snijmateriaal	HM
Producttype	Stiftrees

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Staal < 900 N/mm ²	geschikt		
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
Staal < 67 HRC	geschikt		
RVS	geschikt		
Ti	geschikt		
GG(G)	geschikt		