

**HAINBUCH****Machineklem MANOK, Spankop (SK): 80****Bestelgegevens**

Bestelnummer	329810 80
GTIN	2050001922502
Artikelklasse	33H

**Omschrijving****Uitvoering:**

Stationaire machineklem van massief gietijzer. Hoge houdkracht, nauwkeurigheid en stijfheid.

**Toepassing:**

Veelzijdig inzetbaar, bijv. bewerkingscentra, meetmachines, kolomboormachines.

**Levering:**

Inclusief 1 spansleutel.

**Opmerking:**

Bijpassende spankoppen zie nr.329910–329946.

**Technische beschrijving**

Lengte L	264 mm
Hoogte H	140 mm
Breedte B	210 mm
Gewicht	23 kg
Opnamegrootte	80
Herhaalnauwkeurigheid	0,01 mm
Afstand bevestigingsboring	236 mm

Steekcirkel-Ø	165 mm
Maximale spankracht	115 kN
Sleutelwijdte	17 mm
Kop-Ø	115 mm
Spanbereik	5 - 80 mm
Producttype	Machineklem