

**FAHRION®**  
FAHRION® PRESSION**ET-spantang voor het tappen, met axiale compensatie, ET 32, Nominale span-  
Ø d: 11 mm****Bestelgegevens**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 309432 11     |
| GTIN          | 2050001704139 |
| Artikelklasse | 34F           |

**Omschrijving****Uitvoering:**

Spantangen voor het tappen vergelijkbaar met DIN 6499 / ISO 15488, vorm CET-GB rondloop 20 µm.

**Toepassing:**

Voor het draadsnijden op frees- en draaicentra.

**T.b.v.:**

Alle standaard-ER-spantanghouders.

**Opmerking:**

Spant alleen nominale Ø. **Past niet in de precisie-ER-spantanghouder CENTRO P.**

**Technische beschrijving**

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Nominale span-Ø d | 11 mm        |
| Opname            | ET 32        |
| Norm              | Fabrieksnorm |
| Type              | 4538 E       |
| Buiten-Ø D        | 33 mm        |
| Totale lengte L   | 43 mm        |

|                |          |
|----------------|----------|
| Axiale speling | 10 mm    |
| Producttype    | Spantang |