

FAHRION®
PRAZISION
**ET-spantang voor het tappen, met axiale compensatie, ET 40, Nominale span-
 Ø d: 6 mm**

Bestelgegevens

Bestelnummer	309434 6
GTIN	2050001704153
Artikelklasse	34F

Omschrijving
Uitvoering:

Spantangen voor het tappen vergelijkbaar met DIN 6499 / ISO 15488, vorm CET-GB rondloop 20 µm.

Toepassing:

Voor het draadsnijden op frees- en draaicentra.

T.b.v. :

Alle standaard-ER-spantanghouders.

Opmerking:

Spant alleen nominale Ø. **Past niet in de precisie-ER-spantanghouder CENTRO P.**

Norm: Fabrieksnorm

Type: 4717 E

Buiten-Ø D: 41 mm

Totale lengte L: 54 mm

Axiale speling: 13 mm

Technische beschrijving

Nominale span-Ø d	6 mm
Opname	ET 40
Norm	Fabrieksnorm

Type	4717 E
Buiten-Ø D	41 mm
Totale lengte L	54 mm
Axiale speling	13 mm