

FAHRION®
FAHREYOND FREESCHM**OZ-spantangenset type 462 E 15-delig, voor houder 5–25 mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	309562
GTIN	2050001699404
Artikelklasse	39Z

Omschrijving**Uitvoering:**

verenstaal, geheel gehard en geslepen. De doorlopende boring (langer spanbereik ten opzichte van DIN-spantangen) verhoogt de spankracht. Meervoudig gespleten ten opzichte van DIN-spantangen, daardoor ontstaat een grotere insteekdiepte in de spantanghouder. Geschikt voor spiraalboren voor het spannen op de geleidingsfase. **Spanbereik = nominale maat tot min 0,5 mm.** Aan beide kanten 5- of 6-voudig gespleten.

Voordeel:

- **Betere rondloop = asparallele centrering in de conus; geen slingeren.**
- **Hogere spankracht = door hogere draagaandelen.**
- **Hogere systeemstijfheid = geschikt voor hogesnelheidsfreesen.**
- **Hogere gereedschapsstandtijden.**

Levering:

OZ-spantangen (nr. 309550) Ø 5–16 mm (1 mm olopend) en Ø 18, 20 en 25 mm, inclusief houten box.

Technische beschrijving

Norm	ISO 10897
Producttype	Spantang

