

**Werkplaatsschuifmaat met mm- en inchverdeling, Meetbereik: 500mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	415100 500
GTIN	4045197203168
Artikelklasse	41Z

**Omschrijving****Uitvoering:**

Afgeschuinde meetpunten voor metingen in de draadkern en in smalle openingen. Getrapte en afgeronde bekeinden voor binnenmetingen. Contrastrijke afleesschaal. Met vastzetschroef. Tot maat 300 geheel gehard, vanaf maat 500 meetvlakken gehard.

**Technische beschrijving**

Aflezingsomschakelbaar	mm / inch
Beklengte	150 mm
Binnenmeetbek-Ø	20 mm
Kalibratie	A1
Meetbereik	0 - 500 mm
Uitvoering meetvlak	gehard
Vastzetting	Vastzetschroef aan bovenkant
Verdeling	1/128 inch
Verdeling	1/20 mm
Verpakking	stevige box
Norm	ISO 13385
Meetafwijking E MPE	±0,1 mm

Verdeling nonius mm/inch	ja
Meettechniek	analoog
Materiaal	Edelstaal, RVS
Producttype	Werkplaatsschuifmaat

### Dienstverlening

KalibratieSchuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 500 mm	021000 500
DAkkS-kalibratieSchuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 500 mm	021010 500