



Schuifmaten, Meetbereik: 300mm



Bestelgegevens

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 415184 300 |
| GTIN | 4045197479822 |
| Artikelklasse | 41Z |

Omschrijving

Uitvoering:

Afreesoppervlakken **spiegelvrij mat verchromd** met scherpe, diepzwarte afleesschaal. Meetvlakken gelept. Getrapte en afgeronde bekeinden voor binnenmetingen.

Technische beschrijving

| | |
|-------------------------------|----------------|
| Uitvoering afreesoppervlakken | mat verchromd |
| Kalibratie | A1 |
| Binnenmeetbek-Ø | 10 mm |
| Aflezing | 0,05 mm |
| Meetbereik | 0 - 300 mm |
| Beklenkte | 90 mm |
| Verdeling | 1/20 mm |
| Verpakking | stevige box |
| Norm | ISO 13385 |
| Meetafwijking E MPE | ±0,08 mm |
| Meettechniek | analoog |
| Materiaal | Edelstaal, RVS |
| alle delen | gehard |

Producttype

Werkplaatsschuifmaat

DienstverleningKalibratieSchuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal
meetbereik 300 mm

021000 300

DAkkS-kalibratieSchuifmaten / diepteschuifmaten
Maximaal meetbereik 300 mm

021010 300