



## Schuifmaten, Meetbereik: 800mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	415186 800
GTIN	4045197479846
Artikelklasse	41Z

### Omschrijving

#### Uitvoering:

nonius spiegelvrij mat verchromd. Meetvlakken gehard en geslepen. **Lange meetbekken voor het meten van grote werkstukken en werkstuk-Ø.** Met fijninstelling. Getrapte en afgeronde bekeinden voor binnenmetingen.

Met fijninstelling.

### Technische beschrijving

Aflezing	0,05 mm
Gewicht	3,5 kg
Uitvoering afleesoppervlakken	mat verchromd
Uitvoering meetvlak	gehard
Binnenmeetbek-Ø	20 mm
Meetbereik	0 - 800 mm
Kalibratie	A1
Beklengte	150 mm
Verdeling	1/20 mm
Verpakking	stevige box
Norm	ISO 13385
Meetafwijking E MPE	±0,12 mm

Fijnstelling	ja
Meettechniek	analoog
Materiaal	Edelstaal, RVS
alle delen	gehard
Producttype	Werkplaatsschuifmaat

### Dienstverlening

DAkKS-kalibratieSchuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 1000 mm	021010 1000
KalibratieSchuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 1000 mm	021000 1000