



## Tafelslijpmachine DS met afzuiging, 400 V, Type: DS15/300A



### Bestelgegevens

Bestelnummer	077514 DS15/300A
GTIN	2050001674135
Artikelklasse	03S

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Tafelslijpmachine met in de standaard geïntegreerde afzuiging.

Slijpstof wordt door een waterfilter en erna geplaatst kunststof voorfilter en nafilter effectief afgescheiden. **Levering zonder slijpstenen.**

#### Opmerking:

Geschikte slijpstenen vindt u vanaf nr. 596100.

Wattage: 1100 W

Maximaal toerental: 1450 min<sup>-1</sup>

Slijpsteen-Ø D: 300 mm

Slijpsteenbreedte T: 40 mm

Slijpsteenboring-Ø H: 76 mm

Capaciteit afzuiging: 10 m<sup>3</sup>/min

### Technische beschrijving

Maximaal toerental	1450 min <sup>-1</sup>
Fabrikantnummer	DS15/300A

Wattage	1100 W
Gewicht	160 kg
Capaciteit afzuiging	10 m <sup>3</sup> /min
Slijpsteenbreedte T	40 mm
Slijpsteenboring-Ø H	76 mm
Slijpsteen-Ø D	300 mm
Energievoorziening	Netvoeding
Producttype	Tafelslijpmachine

---

## Accessoires

Slijpmachinesteen dxdxh (mm) Type EK60	596610 EK60
Slijpmachinesteen dxdxh (mm) Type SC80	596610 SC80
Slijpmachinesteen dxdxh (mm) Type NK60	596610 NK60
Slijpmachinesteen dxdxh (mm) Type NK24	596610 NK24