




## Slijp- en controleklem zonder spindel, Bekbreedte A: 65mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	363650 65
GTIN	4045197313614
Artikelklasse	38F

### Omschrijving

#### Uitvoering:

· **Gehard staal; aan alle kanten precisiegeslepen.**

**Gebruik aan 4 verschillende zijden** (basis-, kopse en zijvlakken).

Beweegbare bek met de hand tegen het werkstuk schuiven en klemmen. **Bij het ontspannen wordt de beweegbare bek automatisch van het werkstuk afgehaald.**

#### Functie:

**neertreksysteem** – de beweegbare bek wordt door de optredende spandruk omlaag getrokken, oplichten van het werkstuk of ratelen tijdens de bewerking is uitgesloten.

#### Toepassing:

voor het **maatnauwkeurig bewerken en controleren.**

#### Nauwkeurigheid:

binnen **0,003 mm** / 100 mm (systeemnauwkeurigheid).

### Technische beschrijving

Totale lengte a	230 mm
Gewicht	4,3 kg
Maximaal spanbereik b	130 mm
Bekbreedte A	65 mm
Bekhoogte C	37 mm
Totale breedte B	65 mm

Producttype

Controlemachineklem