



Spanningzoeker, Apparaattype: LED



Bestelgegevens

Bestelnummer	473120 LED
GTIN	4045197554253
Artikelklasse	42I

Omschrijving

Uitvoering:

Tweecomponenten-kunststofbehuizing met 2 testers. Ingebouwde led-lamp, testerhouder voor bediening met één hand, Auto Test voor controle van de werking. Automatische keuze van de meetbereiken.

Functie:

IP64: Er is bescherming tegen spatwater uit alle richtingen, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Toepassing:

Voor een professionele spannings-, doorgangs- en polariteitstest in meerdere stappen.

Norm:

IEC / DIN EN 61243-3; GS TÜV Rheinland.

Levering:

Inclusief 2 batterijen 081551 gr. LR3, beschermkappen.

Technische beschrijving

Test draaiveldrichting	ja
Weergave	Led

Doorgangsmeting	akoestisch/led
Fabrikantnummer	Led
Overspanningscategorie	CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
Weergavebereik AC	12 - 400 V
Weergavebereik DC	12 - 690 V
Meetpuntverlichting	ja
IP-klasse	IP 64
Kalibratie	I1
Veiligheidscertificaat	GS TÜV Rheinland
Aantal inbegrepen batterijen	2
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081551 LR3
Energievoorziening	Batterijvoeding
Voeding	2x nr. 081551 gr. LR3
Producttype	Spanningstester

Dienstverlening

KalibratieSpanningstester Type S	027120 S
DAkKS-kalibratieSpanningstester Type S	027160 S

Accessoires

Alkali-mangaanbatterijen Internationaal type LR3	081561 LR3
--	------------