

Mitutoyo**Precisie-binnenmeetgereedschap met meetklok, Meetbereik: 160-250 mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	435202 160-250
GTIN	4946368612546
Artikelklasse	44A

Omschrijving**Uitvoering:**

Zelfcentrerend binnenmeetgereedschap met driepuntsaanslag. Gereedschapshouder en meetklok mat verchroomd. Meetklok door kunststof behuizing beschermd tegen schokken. Gereedschapshouder door isolerende handgreep gestabiliseerd tegen temperatuurinvloeden. Met verwisselbare tasters van uiteenlopende lengte en tussenringen wordt het meetgereedschap ingesteld op de boring-Ø.

Tasters met HM-tasterkogel.

Toepassing:

Vergelijkingsmeetgereedschap voor het controleren van boringen op Ø-nauwkeurigheid, cilindriciteit en rondheid.

Levering:

Inclusief meetklok nr. 432050 maat 10/58 met 1/100-mm-aflezing.

Kalibratie: C1

Herhalingsnauwkeurigheid zonder meetklok: 0,5 µm

Meetdiepte: 250 mm

Aantal tasters: 6

Centreerschotel breedte: 90 mm

Technische beschrijving

Meetbereik	160 - 250 mm
Meetdiepte	250 mm

Aantal tasters	6
Herhalingsnauwkeurigheid zonder meetklok	0,5 µm
Centreerschotel breedte	90 mm
Norm	Fabrieksnorm
Verpakking	stevige box
Kalibratie	C4
Kalibratie	C1
Producttype	2-punts-precisie- binnenmeetgereedschap

Dienstverlening

Kalibratie Precisie-binnenmeetgereedschap (uitvoering B + C) Maximaal meetbereik 800 mm	013520 800
Kalibratie Meetklok analoog 0,01 en digitaal 0,01/0,001 Maximaal meetbereik 10 mm	013210 10
Merken Laseropschrift Type	018940

Accessoires

Meetklok Meetbereik / behuizing-Ø 10/58 mm	432050 10/58
Adapter voor 2-punts-boringmeetgereedschap 1 st. Type 90-300	439914 90-300