



## Magneetmeetstatief met fijninstelling aan de magneetvoet, Type: 290



### Bestelgegevens

Bestelnummer	441170 290
GTIN	7290005397363
Artikelklasse	46G

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Mechanisch magneetmeetstatief met mechanische centrale klemming. Alle drie scharnierpunten worden met slechts één draaiknop vastgeklemd. Traploos instelbare klemkracht met grote stabiliteit. Snelle en eenvoudige positionering mogelijk dankzij kogelgewrichten. Magneetvoet met draaischakelaar en prismazool.

Standaard-meetklokopname voor opspanschacht  $\varnothing$  8 mm en prismahouder, magneetvoet met fijninstelling.

#### Callout:

#### Fijninstelling aan de magneetvoet

### Technische beschrijving

Hechtkracht	800 N
Magneetvoet hoogte	55 mm
Magneetvoet breedte	50 mm
Lengte statiefarm L <sub>1</sub>	133 mm

Lengte statiefarm L <sub>2</sub>	113 mm
Maximale belasting	8 kg
Uitsteeklengte	317 mm
Magneetvoet lengte	60 mm
Aansluitdraad onder	M8
Producttype	Meetstatief

## Accessoires

3D-statiefarm Type 290	442114 290
3D-statiefarm Type 290	442110 290
Opname voor meetstatief Type K2	442100 K2
Statiefvoet Type K3	442120 K3
Opname voor meetstatief Type H	442100 H
Statiefvoet Type 0	442140 0
Statiefvoet Type 1	442120 1
Statiefvoet Type 0	442120 0
Statiefvoet Type V	442120 V
Statiefvoet Type 1	442140 1
Opname voor meetstatief Type QR	442100 QR
Statiefvoet met fijninstelling Type 0	442125 0
Opname voor meetstatief Type 2SM	442100 2SM
Opname voor meetstatief Type CA	442100 CA
Statiefvoet Type 1	440868 1
Opname voor meetstatief Type 2SM	442104 2SM
Opname voor meetstatief Type K1	442100 K1
Opname voor Vario-meetklokken Type FA1100	440401 FA1100