

**Slijphuls (CER) korrel 40 grof, Huls-Ø×hulsbreedte: 30X30mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	553790 30X30
GTIN	4027497456192
Artikelklasse	53L

Omschrijving**Uitvoering:**

De slijphuls wordt door uitzetting van de rubber houder bij hoog toerental op zijn plaats gehouden. De huls kan in de volle breedte worden gebruikt, zit slipvrij op zijn plaats en kan snel en eenvoudig worden verwisseld (op-/afdraaien in de richting van de inkepingen). Alleen compatibel met overgeslepen slijphulshoudersystemen.

trekvast, kunstharsgebonden materiaal met hoge standtijd en goede hechting van de korrels. Niet geschikt voor gebruik met koelsmeermiddelen.

Keramische korrel (CER).**Toepassing:**

slijphulzen worden voornamelijk toegepast bij het schuren en slijpen van oppervlakken waarbij meer materiaal moet worden verspaand – ook aan randen.

T.b.v.:

slijphulshouder nr. 553600.

Technische beschrijving

Hulsbreedte	30 mm
Korrelgrootte	40

Huls-Ø	30 mm
Fijnheidsgraad	grof
Slijpmiddel	Keramische korrel
Slijpmiddelaanduiding	Keramiek
Hulsvorm	cilindrisch
Producttype	Slijphuls

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Staal < 900 N/mm ²	beperkt geschikt		
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
Staal < 67 HRC	geschikt		
RVS	geschikt		
Ti	geschikt		
GG(G)	geschikt		
CuZn	geschikt		
Kunststof, GFK	geschikt		
Hout	geschikt		
droog	geschikt		

Accessoires

Slijphulshouder ingekeept, schacht-Ø 6 mm Kop-Ø×koplengte 30X30 mm

553600 30X30