

**Machinetap extra lang HSS-E-PM ISO2X / 6HX, TiCN, M: M12****Bestelgegevens**

Bestelnummer	131762 M12
GTIN	4045197854261
Artikelklasse	11H

Omschrijving**Uitvoering:**

Met schilaansnijding en extra lange schacht.

≤ **M10**: schacht **volgens DIN 371**;

≥ **M12**: schacht **volgens DIN 376**.

TiCN-coating, als hoge eisen worden gesteld aan hardheid en taaheid.

Voordeel:

Bijzonder goed geschikt **voor draadsnijden op moeilijk toegankelijke plaatsen.**

Draadsoort: M

Snijmateriaal: HSS E PM

Norm: Fabrieksnorm

Tolerantieklasse: ISO 2X 6HX

Draadspoed: 1,75 mm

Totale lengte L_{tot.}: 220 mm

Schacht-Ø: 9 mm

Schacht-vierkant: 7 mm

Kerngat-Ø: 10,2 mm

Technische beschrijving

Schacht-Ø	9 mm
Tolerantieklasse	ISO 2X 6HX
Schroefdraad-Ø	12 mm
Snijmateriaal	HSS E PM
Totale lengte L _{tot.}	220 mm
Draadspoed	1,75 mm

Norm	Fabrieksnorm
Aantal spaangroeven	4
Aantal snijkanten Z	4
Schacht-vierkant	7 mm
Kerngat-Ø	10,2 mm
Aansnijdingshoek	50 graden
Draaddiepte	36 mm
Draadsoort	M
Draadafmeting	M12
Coating	TiCN
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	B
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	Tot 3xD bij doorlopend gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de dynamische bewerking
Gekleurde ring	blauw