



Digitale werkplaatsschuifmaat, Meetbereik: 500 mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	415528 500
GTIN	4045197492500
Artikelklasse	42A

Omschrijving

Uitvoering:

Goed afleesbaar digitaal display. Optimale geleidings- en glijeigenschappen dankzij **dubbele prismageleiding**. Meetbekken roestvrij staal, precisiegeslepen. Linker meetbek verschuifbaar.

Levering:

Inclusief testrapport fabrikant. Tot maat 1000 inclusief kunststof etui, vanaf maat 1500 stevige transportverpakking.

Inclusief 1 batterij nr. 081560 maat LR44.

Verpakking: stevige box

Kalibratie: A1

Aflezings: 0,01 mm

Maximale afwijking: 0,05 mm

Beklengte: 90 mm

Binnenmeetbek-Ø: 10 mm

Gewicht: 0,6 kg

Technische beschrijving

Beklengte	90 mm
Meetbereik	0 - 500 mm
Kalibratie	A1
Binnenmeetbek-Ø	10 mm
Gewicht	0,6 kg
Aflezings	0,01 mm

Maximale afwijking	0,05 mm
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081560 LR44
Aantal inbegrepen batterijen	1
Energievoorziening	Batterijvoeding
Norm	Fabrieksnorm
Meettechniek	Digitaal
alle delen	gehard
Verpakking	stevige box
Producttype	Werkplaatsschuifmaat

Dienstverlening

Kalibratie Schuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 500 mm	011030 500
Merken Laseropschrift Type	018940
DAkKS-kalibratie Schuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 500 mm	011050 500
Kalibratie Schuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 500 mm	021000 500
DAkKS-kalibratie Schuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 500 mm	021010 500

Accessoires

Knoopcel / speciale batterij Batterijtype LR44	081560 LR44
--	-------------