

Garant**DNMG 110408, Soort: HB7415**

Bestelgegevens

Bestelnummer	250654 HB7415
GTIN	4045197816542
Artikelklasse	21G

Omschrijving

DNMG 110408 HB7415 Soort: HB7415
Spaanbreker: TIS
Snijdiepte a_p : 0,3 - 2 mm
Voeding f : 0,1 - 0,2 mm/omw,
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing: 60 - 70 m/min

Technische beschrijving

Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	60 - 70 m/min
Hoekradius	0,8 mm
Spaanbreker	TIS
Voeding f	0,1 - 0,2 mm/omw,
Snedeccondities	continu
Snijdiepte a_p	0,3 - 2 mm
Hoofdtoepassing	S

Soort	HB7415
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	DNMG 110408
Aantal wisselingen/snijkanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het draaien